



Bild zeigt Sonderausstattung.

## Rundläufer, Form-, Füll- und Verschließmaschine FME 50


**Intermittierend arbeitende Rundläufermaschine für höchste Leistungen zum Herstellen von Siegelrandbeuteln: 3-Rand-Siegelbeutel, 4-Rand-Siegelbeutel, Bodenfaltbeutel, Standbodenbeutel.**

**Anwendungen: Lebensmittel, Tierfutter, Saatgut, Pharma, Haushalt, Kosmetik.**

- Formatwechsel in weniger als 15 Minuten
- Kompakte Maschinenmaße
- Schaltschrank in der Maschine integriert
- Einzelne Siegelrahmen mit schneller und einfacher Formatumstellung
- Freistellung der Siegelwerkzeuge bei Maschinenstopps
- Schnittstelle für Mehrkopfwaage oder Schneckendosierer
- Zentrale Greifereinstellung für Beutelbreite (manuelle Ausführung)
- Schnelle Inbetriebnahme - Plug & Play



**Einzigartig individuell.  
Einzigartig wirtschaftlich.**



Alle Angaben in mm.

## Technische Daten FME 50

Ausführung	FME 50
Beutelmaße [mm]	Breite 50 - 170 Höhe 70 - 210
Ausbringungsleistung [Beutel/min.]	bis zu 80* (100*) * abhängig von Füllguteigenschaften und Beutelgröße
Beutelmateriale	siegelfähiges Folienlaminat
Ausstattung	zur Verarbeitung von trockenen Produkten
Sicherheitsausstattung	internationale Sicherheitsvorschriften z.B. CE , UL, OSHA
Leistungsaufnahme im Betrieb [KWh]	ca. 2,0 <sup>1)</sup>
Netz	3 x 400/230V + N + PE, 50/60 HZ
Spannungen [V]	400 / 230 / 24
Luftverbrauch	ca. 200 - 300 NI/min., 6 bar <sup>1)</sup>
Maschinenabmessungen L x B x H [mm]	ca. 3.700 x 1.250 x 2.010 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Abhängig von der Ausstattung. Technische Änderungen vorbehalten.

### Ausstattung

Einzelne Siegelrahmen: schneller/einfacher Formatwechsel  
 Zentrale Greiferverstellung (manuell)  
 Dezentrale Steuerungsstruktur für alle Bewegungsantriebe  
 Integrierter Schaltschrank  
 Leerbeutelwurf auf Station 8  
 7" HMI  
 Abtransportband 1.100 mm

### Sonderausstattung

Standbodenbeutel-Ausrüstung  
 Zipper-Einbringung  
 Schneckendosierer- und/oder Mehrkopfwagen-Synchronisierung  
 Doppelte vertikale Siegelung und Kühlung  
 Druckersynchronisierung  
 Vorbereitung zur Staubabsaugung  
 Schwenkbare Kopfsiegelung: einfache Wartung  
 (weitere Details auf Anfrage)

